

# FAST DRYING CONTACT CLEANER



## PREZENTAREA PRODUSULUI

WD-40 Specialist Contact Cleaner cu uscare rapidă este o soluție ce curăță reziduurile de ulei, murdărie, flux de lipit și condens de pe echipamentele electronice și electrice sensibile. Penetreează rapid în locurile greu accesibile și se usucă rapid, fără a lăsa reziduuri. WD-40 Specialist Contact Cleaner cu uscare rapidă poate fi utilizat pe echipamente electrice, contacte, plastic și cauciuc.

## CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

- Aplicatorul SmartStraw cu acțiune dublă pentru aplicare cu jet larg sau dozare precisă
- Produs de curățare cu acțiune rapidă, fără proprietăți conductoare
- Perfect pentru curățarea echipamentelor electrice, contactelor, plasticului și cauciucului
- Pătrunde rapid și nu lasă reziduuri
- Pătrunde în locurile greu accesibile

**NSF** K2 Înregistrat #145372



DOZARE PRECISĂ



JET LARG

## APLICAȚII TIPICE

Ansambluri electrice, Plăci de circuite, Organe de comandă, Imprimante și Copiatoare, Întrerupătoare, capete de citire și instrumente de precizie\*.

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Izolați toate sursele de putere și lăsați suprafețele încălzite să se răcească. Asigurați-vă că ați înlăturat orice energie reziduală din sistem. Agitați bine doza. Țineți doza la 15 - 20cm distanță față de suprafață și pulverizați direct pe dispozitivul electronic sau placa de circuite pentru a elimina și înlătura orice contaminatori ce pot cauza pierderea contactului electric. Înclinați suprafața în timp ce curățați și lăsați să se scurgă produsul de curățare în exces. Lăsați produsul să se usuce complet și ventilați bine sistemul înainte de a-l reconecta la sursa de alimentare.

## DATE TEHNICE

PROPRIETĂȚI	PRODUS DE CURĂȚARE CONTACTE
Aspect	Lichid transparent, nevâscos
Miros	Hidrocarbură
SG	0,70 - 0,73
Rată de golire	0,6 - 1,2 g/s
Solubilitate	Parțial solubil
Categorie NSF	K2
Inflamabilitate	Clasat ca fiind extrem de inflamabil, conform legislației curente
Compatibilitate	metal, plastic, cauciuc
Rigiditate dielectrică ASTM D877	33.8 kV
ASTM D1133 Valoare Kb	> 62,3

## SPECIFICAȚII PRIVIND AMBALAJUL

DIMENSIUNE UNITARĂ	DIMENSIUNE AMBALAJ
400ml	400ml x 12

\*Notă: pentru toate instrumentele de precizie, vă rugăm verificați compatibilitatea la producător



DISTRIBUITOR: **TEMAD Co SRL**, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov  
Tel: 0268 506108 Fax: 0268419340  
Email: office@temad.ro Web: www.temad.ro

