

DOZATOR DE DEZINFECTANT AUTOMAT CU SENZOR



MANUAL DE UTILIZARE

Înainte de a utiliza acest produs, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l bine pentru orice consultare

1. Nu este recomandabil ca aparatul să fie folosit de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsiți de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au primit instrucțiuni corespunzătoare.
2. Vă rugăm să supravegheați copiii să NU se joace cu acest aparat.
3. Pentru a se evita apariția unui pericol, în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către departamentul service autorizat al importatorului sau de către reprezentantul său din teritoriu.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Voltaj/Frecvență: AC220 ~ 230V, 50 / 60Hz.
2. Este pericol să deteriorați dozatorul și să smulgeți singur firul electric.
3. Dozatorul trebuie să fie instalat într-un loc curat, ferit de umiditate, praf, lumina soarelui și surse de foc.
4. Mențineți dozatorul curat, în special zona inductorului.
5. Alegeți dezinfectantul adecvat și nu folosiți lichid vâscos sau lichid care dăunează pielii.
6. Pentru a evita vărsarea, ar trebui să folosiți pâlnie specială cu hârtie filtrantă atunci când turnați dezinfectant și să păstrați pâlnia departe de copii.
7. Pentru a menține dozatorul în condiții bune de lucru, curățarea, dezinfectarea aparatului trebuie realizată în mod regulat.
8. Dacă nu folosiți mult timp, turnați lichidul rezidual, ambalați-l și așezați-l într-un loc/recipient curat.


CARACTERISTICI PRODUS

1. Dozatorul este echipat cu un senzor automat cu infraroșu, care poate fi deschis și închis. Este foarte convenabil de utilizat.
2. Acesta folosește un control avansat al cipurilor, o performanță mai stabilă și un control mai precis.
3. Dozatorul are un buton cu temporizare, există 7 selecții de poziție. Rotind de la dreapta la stânga, de la selecția 1-6, crește doza cu 1 ml și 1 secundă pentru fiecare selecție. Când răsuciti cercul la selecția 7, aparatul pulverizează 60 ml și funcționează 1 minut.
4. Ușor de instalat, agățați produsul cu ajutorul cârligului posterior la înălțimea dorită, apoi puteți utiliza produsul.
5. Produsul include o funcție de oprire automată de 1 minut, împiedicând o zonă de inducție a unui corp străin să determine dozaorul să funcționeze mai multe ore consecutive. Chiar dacă există un corp străin în zona de inducție, acesta se oprește după 1 minut de funcționare continuă.

INSTALAREA DOZATORULUI DE DEZINFECTANT

Acest dozator trebuie montat pe un perete dur și solid.

Conform schiței de mai jos, înălțimea locației produsului este poziționată după cum este necesar.



1. Așa cum este prezentat mai sus, trebuie realizate două găuri de 8 mm în perete la înălțimea necesară, iar lățimea dintre cele două găuri trebuie păstrată în funcție de distanța specifică dintre cârlige, iar diblurile trebuie introduse în găuri.
2. După realizarea găurilor și introducerea diblurilor, cârligele metalice sunt fixate pe perete în așa fel încât să vă asigurați că sunt ferme, stabile.
3. Agățați găurile din partea posterioară a produsului după ce dozatorul este aliniat la nivelul cârligelor și închideți-l. Astfel aparatul este agățat în siguranță de perete.
4. Dacă este nevoie să protejați aparatul antifurt, vă rugăm să scoateți tava cu picături pe partea inferioară a produsului. Acolo există un orificiu de 8 mm pentru fixarea produsului pe perete. Această poziție este utilizată pentru instalarea antifurt.

NOTĂ

Lucrările electrice trebuiesc efectuate de către electricieni profesioniști în conformitate cu reglementările în vigoare, în caz contrar, va exista o instalare greșită, care poate conduce la provocarea de incendii sau alte accidente.

Vă rugăm să instalați și un protector de electricitate pentru a evita accidentele de electrocutare atunci când apar defecțiuni sau scurt-circuite.

PARAMETRII TEHNICI AI DOZATORULUI

Voltaž/Frecvență	AC 220~230V 50/60Hz
Doză picatură	~1-60(1/2/3/4/5/6/60) ml ± 10% Se opreste automat după 1 min. de utilizare continuă
Distanța activare senzor	~3-10 cm
Volum maxim	2000 ml
Greutate netă	2,2 kg
Dimensiune produs	(lățime x adâncime x înălțime) 250 x 150 x 460 MM

UTILIZAREA DOZATORULUI

1. Pentru prima dată, vă rugăm să completați 75% alcool în rezervor pentru 30 de minute. Agitați și înmuiiați timp de 30 de minute, apoi goliți rezervorul.
2. Adăugați soluție dezinfectantă cu o pâlnie de filtru specială pentru a preveni blocarea.
3. Adăugați lichid cât mai lent pentru a evita revărsarea, apoi înșurubați bine rezervorul.
4. Pe spatele său produsul are un buton de reglare a dozării lichidului de dezinfectare. Răsucindu-l în sensul acelor de ceasornic până la sfârșit, se ajunge la nivelul minim de dozare: 1 ml / s. Rotind în sens invers acelor de ceasornic, există selecții de 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, 60 ml. Maximul este de 60 ml / min.
5. Pentru prima dată, vă rugăm să luați repetat mâinile în interiorul și în afara zonei de detectare (3-10 cm) pentru a ajuta la golirea aerului din conducte.