

FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-874



Strat de culoare	Negru
Căptușeală colorată	Gri
Design	Bordură tricotată cu strat pentru palmă
Strat de protecție	NBR (Cauciuc polibutadienic și nitril)
Textură strat	Micro-spumă
Căptușeală	Nailon, спандекс
Grosimea palmei (mm)	1.00



Dimensiuni

Interval măsuri	Măsură 5 (XXS)	Măsură 6 (XS)	Măsură 7 (S)	Măsură 8 (M)	Măsură 9 (L)	Măsură 10 (XL)	Măsură 11 (XXL)	Măsură 12 (XXXL)
Lungime totală mănușă (+/-5 mm)	185	195	205	215	220	225	230	240
Lungime încheietură (mm)	55	60	65	65	70	70	70	75
Lățime încheietură (mm)	65	65	65	70	75	75	80	80
Lățime palmă (mm)	75	80	82	87	94	97	100	105
Culoare surfilare	Violet	Albastru	Roșu	Portocaliu	Alb	Galben	Negru	Verde

Rezultate test EN

Test	Instituție notificată	Rezultat/Succes
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Da
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

Valori tipice privind performanțele

EN ISO 21420: Cerințe generale Dexterity	dexteritate 4
EN 388:2016 + A1:2018 A. Rezistență la abraziune	> 8000 Cicluri
EN 388:2016 + A1:2018 B. Rezistență la tăiere	> 1,2 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rezistență la rupere	> 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Rezistență la perforare	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Rezistență la tăiere ISO	≥ 2 Newton

FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-874

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Da
REACH compliant	Da
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificat
Lavabil	60°C/140°F
Dezinfectat	Da



Caracteristici speciale

Fără silicon	Da
Adecvate pentru utilizarea ecranelor tactile	Da



Ambalaj

Perechi în fiecare pungă din poliuretan	12
Pungi din poliuretan per cutie	12
Număr cutii	144
Dimensiune cutie (mm)	500 x 295 x 270

Greutate

Interval măsurii	Măsură 5 (XXS)	Măsură 6 (XS)	Măsură 7 (S)	Măsură 8 (M)	Măsură 9 (L)	Măsură 10 (XL)	Măsură 11 (XXL)	Măsură 12 (XXXL)
Greutate mănușă/ Pereche (+/-6 grame)	28	30	34	40	42	44	46	50
Greutate brută (Kg)	5	5.3	5.9	6.7	7	7.3	7.6	8.2
Greutate cutie (Kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Greutate netă (Kg)	4.0	4.3	4.9	5.7	6.0	6.3	6.6	7.2

FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-874

Data publicării: 24/03/2023



INSTRUCȚIUNI DE SPĂLARE

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-874



Tipul menționat mai sus poate fi spălat în siguranță, după cum urmează:

1. Utilizați săpun sau detergent de rufe (NU utilizați soluții pentru curățare uscată!)
2. Spălați în apă caldă, sub 60°C/140°F
3. Spălați timp de 30 minute
4. Clătiți cu apă rece.
5. Repetați ciclul de spălare și clătire dacă mănușile sunt foarte murdare
6. Clătiți cu apă rece.

Când spălați mănuși foarte murdare, includeți câteva bucăți de pânză groasă grea în al doilea ciclu de spălare, deoarece fricțiunea rezultată din contactul dintre pânza groasă și mănuși poate ajuta la înmuierea și eliminarea murdăriei profunde.

Nivelurile de performanță mecanică sunt testate și omologate pentru 3 cicluri de spălare, în conformitate cu procedura de mai sus.

Informații importante

Datorită folosirii și spălării, performanța mănușilor va scădea. În cazul utilizării mănușilor în domenii critice, cum ar fi cele care presupun tăierea sau lucrul la căldură, acestea trebuie testate după folosire și spălare pentru a vă asigura că respectă criteriile de performanță. ATG nu își asumă responsabilitatea pentru calitatea mănușilor după spălare.

Pentru informații suplimentare, contactați unul dintre partenerii noștri de vânzări. Pentru detalii despre aceștia, consultați site-ul nostru web, la adresa: www.atg-glovesolutions.com.